

SACS A OUVERTURE SOLUBLE carton de 200

Codes :

Reference: SOS-PMR



Description :

Fermer le sac en faisant une seule boucle. Ne pas nouer le sac-ne pas utiliser un autre type de lien.

Placer le sac à ouverture soluble dans un sac doublure en toile ou en polyéthylène pour le transfert en blanchisserie

Dimensions sacs

Largeur 450mm - Soufflet 130mm- Longueur 760mm - Epaisseur 30 microns - Poids du sac 27gr env

USAGE UNIQUE

Sacs pour la collecte, le transport, le lavage du linge contaminé ou souillé

4 000 pièces disponibles pour une livraison S22

Le sac fermé est placé directement en machine à laver.

Polyéthylène basse densité PE.text.

Coloris: rouge

Le sac est étanche aux bactéries

Ne pas toucher la bande et le lien avec du linge humide