

Bac chauffant Affichage digital Rolyan®

Codes :

Reference: 091165927



Description :

Ce bac chauffant s'utilise pour les matières thermoformables. Il possède un affichage digital et à une contenance de 9l.

BACS CHAUFFANTS (220-240 Volts)

Construction solide en acier inoxydable

Le couvercle à charnières garantit que l'eau ne se déverse pas hors du bac chauffant (sauf réf. AA9407)

Contrôle thermostatique avec élément chauffant dissimulé sous le plateau perforé

Commutateur de verrouillage (l'interrupteur se met de lui-même sur la position arrêt lorsque l'appareil est débranché)

Des poignées de saisie encastrées pratiques facilitent le transport du bac d'un lieu à l'autre

Le logo bleu est apposé lorsque le bac chauffant bénéficie d'une finition anti-bactérienne (ions Ag+)

Conformes à la : Directive Européenne "Basse tension" 2006/95/CE ; Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM) 89/336/CE

Conformes aux Normes BS EN 61010:1 / BS EN 61010:2:010 / BS EN 61326

2 ans de garantie

Prise Europe

Attention ! Ne jamais allumer l'appareil lorsqu'il est vide d'eau. Ne jamais placer le matériau thermoformable en contact direct avec le fond de l'appareil. Il convient de toujours utiliser le plateau perforé ou la garniture de bac chauffant

Nul besoin de se préoccuper des résistances en surchauffe. Des capteurs de sécurité stoppent automatiquement les éléments de chauffe lorsque le niveau de l'eau est trop bas, assurant ainsi la longévité de l'appareil

Ions Ag+
Accessoire syphon de vidange inclus
Peu profond

Modèle avec couvercles à charnières.
Poids : 5kg
Dimensions intérieures (Lxlxh) : 50 x 30 x 6,5cm
Dimensions extérieures (Lxlxh) : 53,5 x 33,2 x 13,5cm